


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

98,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

E20164



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 4
	Tırtırlı somun: 1 x M30
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet