
E20168

Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4/1,2m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama		
Fonksiyon prensibi		Karşılıklı sensör
İzleme aralığı		
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi		OKF; OUF
OKF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	115
OUF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	115
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
Mekanik özellikleri		
Algılama ucu çeşidi		düz
Algılama ucu vida dişi		M4
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	15
Boy	[mm]	1200
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	10
Malzemeler		Adaptör: PPE
Fiber malzemesi		Cam

E20168

Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4/1,2m

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet