


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-V-V-M6

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: ABS

E20171



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-V-V-M6

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet