



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M4

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20055

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 35

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 35

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi düz

Boy [mm] 600

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Fiber malzemesi Cam

Fiber başı malzemesi Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi Alüminyum

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet