


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-M4/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

74

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

15

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



**Fiber optik karşılıklı sensör**

FE-00-A-A-M4/1M

Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4
	dişli kilit rondelalar: 4
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet