


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20217

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

E20193



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6/1M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet