


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-R3



- 1 Tırtırlı somun
2 OKF ile Fiberoptik

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 25

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	14,5
Algılama ucu çeşidi	dirsek; doğrudan montaj adaptörlü
Boy [mm]	24
Fiber düzeni	Ⓢ
Malzemeler	Tırtırlı somun: Plastik
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet