


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M6

Üretimi devam etmiyor



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

200

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

20,7

Algılama ucu çeşidi

düz; doğrudan montaj adaptörlü

Boy

[mm]

26

Fiber düzeni



Fiber malzemesi

Cam

E20215



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M6

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
	Tırtırlı somun: 1 x M11
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet