


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20328

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

270

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy [mm]

2000


Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Fiber düzeni



E20217



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-M6/2M

Malzemeler	Adaptör: PA
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet