


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-P-A-M8/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 56

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M8
Boy [mm]	2000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	30
Fiber düzeni	Ⓢ
Malzemeler	Adaptör: PA
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC

E20221



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-P-A-M8/2M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet