


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-M4/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20059

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

15

Boy

[mm]

300

**Fiber optik karşılıklı sensör**

FE-00-P-A-M4/0,3M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	10
Fiber düzeni	●
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet