


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3



Uygulama

Dizayn	ışık huzmesinde 90° 'lik sapma
Fonksiyon prensibi	Karşılıklı sensör
Uygulama	Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF; OOF
---	---------------

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	120
------------------------------------	-----

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	400
------------------------------------	-----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	120
------------------------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...80
------------------------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	54,5
Algılama ucu çeşidi	dirsek
Algılama ucu çapı [mm]	5
Boy [mm]	600

E20228



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	●
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	E20104
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet