


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-R8/5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy [mm]

5000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet