


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-A-A-M6/1,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20086

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

35

Boy

[mm]

1300

E20242



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/1,3M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet