
E20245

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-A-A-M6/2,6M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama		
Fonksiyon prensibi		Cisimden yansımalı sensör
İzleme aralığı		
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi		OKF; OUF
OKF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	28
OUF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	28
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...290
Mekanik özellikleri		
Algılama ucu çeşidi		düz
Algılama ucu vida dişi		M6
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	35
Boy	[mm]	2600
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Malzemeler		Adaptör: ABS
Fiber malzemesi		Cam

E20245

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-A-A-M6/2,6M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet