



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-V-M6/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20489

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 20

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 20

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi düz

Algılama ucu vida dişi M6

Boy [mm] 300

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Fiber malzemesi Akrilik

Fiber başı malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet