


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-E1/0,275m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

5

Boy [mm]

275

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: ABS

Fiber malzemesi

Cam

E20273



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-E1/0,275m

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet