


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3/0,7M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20116

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

120

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

10

Boy

[mm]

700

E20293



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-A-R3/0,7M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	10
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet