
E20300

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-P-V-E1/0,25M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama		
Fonksiyon prensibi		Karşılıklı sensör
İzleme aralığı		
Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi		OKF; OUF
OKF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	50
OUF		
Fiber optik algılama mesafesi	[mm]	50
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
Mekanik özellikleri		
Algılama ucu çeşidi		düz
Algılama ucu çapı	[mm]	1
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	5
Boy	[mm]	250
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	10
Malzemeler		Adaptör: PPE
Fiber malzemesi		Cam

E20300

Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-P-V-E1/0,25M

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet