


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-R6/1M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20581

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

300

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy

[mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam


Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

E20329



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-R6/1M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet