


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-R6/3m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

192

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy [mm]

3000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet