


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-E3/1m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

100

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

3

Boy [mm]

1000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

E20336



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-P-A-E3/1m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet