


## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R6/2M



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

240

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

## Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

201

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

6

Boy [mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

# E20339



## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R6/2M

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

### Aksesuarlar

Parçalar

Montaj kelepçesi:, E10221

### Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet