


Fiber optik cisimden yansımalı sensör

FT-00-P-A-R4/1,5M



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
Uygulama	Endüstriyel ortamlarda kullanım için

izleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	36
------------------------------------	----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	36
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...80
-------------------	------	----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	68,5
Algılama ucu çeşidi		dirsek
Algılama ucu çapı	[mm]	4
Algılama kafasının uzunluğu	[mm]	10
Boy	[mm]	1500
Minimum bükülme yarıçapı	[mm]	20
Fiber düzeni		

E20351



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-R4/1,5M

Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet