


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3/2,5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

28

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

25

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20354



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-A-E3/2,5M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet