


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1/2,5m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

36

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

5

Boy [mm]

2500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

10


Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20360



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-P-V-E1/2,5m

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet