


## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-R3/2,5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20129

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

## OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

## OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

85

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

## Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

3

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

10

Boy

[mm]

2500

# E20366



## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-A-R3/2,5M

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20           |
| Malzemeler                    | Adaptör: ABS |
| Fiber malzemesi               | Cam          |
| Fiber başı malzemesi          | Alüminyum    |
| Fiber kılıfı malzemesi        | Alüminyum    |
| <b>Açıklamalar</b>            |              |
| Paket miktarı                 | 1 adet       |