


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-V-E1/0,4M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20077

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

5

Boy

[mm]

400

E20373



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-P-V-E1/0,4M

Minimum bükülme yarıçapı [mm]	10
Malzemeler	Adaptör: PPE
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E20107
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet