


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-P-A-R5

Üretimi devam etmiyor



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Endüstriyel ortamlarda kullanım için

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

59,4

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

5

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

10

Boy

[mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

20

Fiber düzeni

①

Malzemeler

Adaptör: PPE

E20384



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-P-A-R5

Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E10221
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet