


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-18-A-A-M6

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

15

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

0,055

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

25

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20385



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-A-A-M6

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 2 x M6, paslanmaz çelik
	dişli kilit rondelalar: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet