


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-A-A-R5

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

12

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

0,061

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı

[mm]

5

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

10

Boy

[mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

20; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20386



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-18-A-A-R5

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	Montaj kelepçesi:, E10221
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet