


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-18-P-A-R4

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

80

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]

63,4

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Algılama ucu çapı [mm]

4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

10

Boy [mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber düzeni

●

Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20388



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-18-P-A-R4

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	PVC
Aksesuarlar	
Parçalar	E20103
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet