


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-18-A-A-M4

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OGF

OGF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

80

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

0,059

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M4

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

15

Boy

[mm]

600

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20; (sabit kurulum için)

Fiber düzeni



Malzemeler

Adaptör: PPE

Fiber malzemesi

Cam

E20389



Fiber optik karşılıklı sensör

FE-18-A-A-M4

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Aksesuarlar	
Parçalar	Altıgen somunlar: 4 x M4
	dişli kilit rondelalar: 4
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet