


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-30-A-A-R3/0.305M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

**Uygulama**

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığıFiber optik amplifikatör tipi ile
algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

100

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikler

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy

[mm]

305

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet