


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-30-P-A-M8/1,5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20221

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

63

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...80

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M8

Boy [mm]

1500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20398



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-P-A-M8/1,5M

Fiber kılıfı malzemesi

PVC

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet