


E21010



Kablo rekoru

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...100
-------------------	------	-----------

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	12,2
Boyutlar	[mm]	M20 x 1,5
Diş tasarımı		M20 x 1,5
Malzemeler		Gövde: PA siyah; Conta: CR
Boy	[mm]	38

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------