


## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-M-V-M6/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E21038

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



## Uygulama

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansimalı sensör |
|--------------------|---------------------------|

## İzleme aralığı

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB5030 |
|-----------------------------------------------------|--------|

## OB50

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 40 |
|------------------------------------|----|

## Çalışma Koşulları

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...150 |
|------------------------|-----------|

## Mekanik özellikleri

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Algılama ucu çeşidi           | düz                            |
| Algılama ucu vida dişi        | M6                             |
| Boy [mm]                      | 600                            |
| Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 20                             |
| Fiber malzemesi               | Cam                            |
| Fiber başı malzemesi          | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
| Fiber kılıfı malzemesi        | Metal silikon                  |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|