


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-M-V-M6/1,2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E21038

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
--------------------	---------------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OB5030
---	--------

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	35
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...150
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6
Boy [mm]	1200
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------