


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-M-V-M6/5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OB5030

OB50

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

8

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

45

Boy [mm]

5000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

E21040



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-M-V-M6/5M

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet