


Fiber optik karşılıklı sensör

FE-11-M-V-R3/3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OBF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

70

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy [mm]

3000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi

Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar

E20103

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet