



Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-11-M-V-R4/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OBFF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 40

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi dirsek

Boy [mm] 600

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Fiber malzemesi Cam

Fiber başı malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar E20103

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet