



Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

No scale drawing available

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OBF

OBF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 35

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...150

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi dirsek

Boy [mm] 1200

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Fiber malzemesi Cam

Fiber başı malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi Metal silikon

Aksesuarlar

Parçalar E20103

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet