


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-00-M-W-M6/3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansımali sensör
--------------------	---------------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	26
------------------------------------	----

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	26
------------------------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-20...150
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu vida dişi	M6
Boy [mm]	3000
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Fiber düzeni	
Fiber malzemesi	Cam
Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Fiber kılıfı malzemesi	Metal silikon

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------