


## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



## Uygulama

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fonksiyon prensibi | Cisimden yansimalı sensör |
| Uygulama           | Küçük eğilme yarıçapı     |

## İzleme aralığı

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi | OB50; OBF; OO50 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|

## OB50

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 10 |
|------------------------------------|----|

## OBF

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 10 |
|------------------------------------|----|

## OO50

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Fiber optik algılama mesafesi [mm] | 30 |
|------------------------------------|----|

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...60 |
|------------------------|----------|

## Mekanik özellikleri

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ağırlık [g]                      | 32,5 |
| Algılama ucu çeşidi              | düz  |
| Algılama ucu vida dişi           | M3   |
| Algılama kafasının uzunluğu [mm] | 20   |
| Boy [mm]                         | 2000 |

# E21107



## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Minimum bükülme yarıçapı [mm] | 3             |
| Fiber düzeni                  | ☉             |
| Çekirdek çapı [mm]            | 0,5           |
| Fiber çapı [mm]               | 2x 217 x 0,06 |
| Dış çap [mm]                  | 1             |
| Fiber malzemesi               | PMMA          |
| Fiber başı malzemesi          | Alüminyum     |
| Fiber kılıfı malzemesi        | PE            |

### Aksesuarlar

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Parçalar                | Altıgen somunlar: 2 x M3         |
|                         | dişli kilit rondelalar: 4        |
|                         | Adaptör: OBF                     |
|                         | Adaptör: OOF                     |
| Aksesuarlar (Opsiyonel) | Fiber optik için kesici:, E20600 |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|