


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-W-M6/5M



Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

Uygulama

Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

14

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...150

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

278,5

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M6

Algılama kafasının uzunluğu

[mm]

35

Boy

[mm]

5000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

45

Fiber düzeni



Çekirdek çapı

[mm]

1,6

Fiber çapı

[mm]

0,05

E21155



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-M-W-M6/5M

Dış çap	[mm]	5,4
Fiber malzemesi		Cam
Fiber başı malzemesi		paslanmaz çelik (1.4571/316Ti)
Fiber kılıfı malzemesi		Metal silikon
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet