


Fiberoptikler için adaptör

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Uygulama

Dizayn

fiberoptikler için M11

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...60

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

30,9

Boy

[mm]

450; (yapılandırılabilir)

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30

Fiber düzeni

⊙

Çekirdek çapı

[mm]

1,0

Dış çap

[mm]

2,2

Malzemeler

Adaptör: ABS; PPE; POM

Fiber malzemesi

PMMA

Fiber kılıfı malzemesi

PE

Aksesuarlar

Aksesuarlar (Opsiyonel)

Fiber optik için kesici, E20600

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet