


# E2M202



## Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu

CONNECTION CABLE M16 3M



### Uygulama

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Dizayn     | Video çıkışlı kamera O2M20x           |
| Silikonsuz | evet                                  |

### Elektriksel özellikleri

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 60 DC |
| Koruma sınıfı               | II      |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4       |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -45...85 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]     | 191,9                   |
| Malzemeler      | Gövde: PVC; Conta: EPDM |
| Somun malzemesi | PVC                     |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PVC, siyah, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22 + 1 x 0,11 mm<sup>2</sup> / AWG 26

### Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm




## Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu

CONNECTION CABLE M16 3M

### Elektriksel bağlantı

#### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

