


E2M206



Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu

CONNECTION CABLE M16 21 M



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Dizayn	Video çıkışlı kamera O2M20x
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-45...85
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1093
Malzemeler	Gövde: PVC; Conta: EPDM
Somun malzemesi	PVC

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 21 m, PVC, siyah, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



E2M206




Video çıkışlı kamera için adaptör kablosu

CONNECTION CABLE M16 21 M

Elektriksel bağlantı

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M16, düz; kodlama: A; Kilitleme: PVC; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

