


E2M232



İki analog video giriřli monitor

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT



Uygulama

Uygulama

İki O2M2xx / O3M2xx kamera için monitör

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Aşırı gerilim koruması		evet
Kamera için güç kaynağı	[mA]	2000; (± 10%)

Giriřler

Video giriři	1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
--------------	---

Çıkıřlar

Analog akım çıkıřı	[mA]	...2000; (± 10%)
--------------------	------	------------------

Çalışma Kořulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı	[°C]	-40...125
Depo nemi	[%]	< 75; (bağıl nem)
Raf ömrü	[MON]	24
Koruma		IP 67

Testler / Onaylar

řok dayanımı	15,3 G(rms) Frekans aralıęı 24...2000 Hz PSD 0,04...0,10 g ² /Hz
--------------	--



İki analog video giriřli monitor

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	1342,1
Malzemeler	Gövde: ABS siyah; sabitleme parçası: Alüminyum siyah	

Gösterge / Kontroller

Gösterge tipi	renkli gösterge
Ekran boyutu	7"

Açıklamalar

Açıklamalar	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - Soket

Kablo: 2 m


Soketli: 2 x M16; kodlama: A



İki analog video giriřli monitor

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Baęlantı



RD:	L+
WH:	L-
BU:	kamera 1' i aktif hale getir
BN:	kamera 2' yi aktif hale getir
WH/YE:	kamera 3' ü aktif hale getir
GY:	kamera 4' ü aktif hale getir takometre
YE:	el freni

1	koaksiyel kablo merkez teli video sinyali
2	koaksiyel ekran Video GND
3	U+
4	0 V