


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Aşırı gerilim koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Depolama sıcaklığı [°C]	-40...125
Depo nemi [%]	< 75; (bağıl nem)
Raf ömrü [MON]	24
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	149
Malzemeler	Gövde: ABS siyah

Aksesuarlar

Parçalar	Koruma kapakları
----------	------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: M16; kodlama: A




C1...3

1	koaksiyel kablo merkez teli video sinyali
2	koaksiyel ekran Video GND
3	U+
4	0 V

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: M16; kodlama: A



MON

1	koaksiyel kablo merkez teli video sinyali
2	koaksiyel ekran Video GND
3	kullanılmıyor
4	kullanılmıyor